


Cadres en silicone



Applications :

Anneaux, cadres, jonctions (angles, coudes), articles confectionnés

Technologies de fabrication:

Vulcanisation à chaud, surmoulage, vulcanisation d'autres éléments en silicone

Qualités:

Dureté : de 15° à 85° Shore A DIN53505
identique à celle de la marchandise au mètre

Qualité alimentaire possible selon :

- BfR XV. Silicone
- FDA § 177.2600

Qualité médicale possible selon :

- USP Class VI
- ISO 10993

Couleurs:

translucide ou coloré – identique à celle de la marchandise au mètre et selon accord

Tolérances:

E2/L2 DIN ISO 3302-1
autres tolérances sur demande

Dimensions:

Diam. int. de l'anneau:
min.150 mm

Cote int. du cadre:
min. 200 mm x 200 mm

Version 09/2023

Cette fiche n'est pas mise à jour automatiquement.