


Tubes en silicone armé - SILPRESS[®]



Applications :

industrie des boissons et systèmes de remplissage
génie biomédical
génie mécanique

Qualité – standard (en stock) :

silicone : translucide
70° Shore / 60° Shore A

Qualité alimentaire selon :

- BfR XV. Silicone
- FDA § 177.2600

Stérilisables par :

- air chaud à 200 °C
- vapeur à 134 °C
- gaz (oxyde d'éthylène)
- rayons gamma

Armature – standard (en stock) :

fibre de verre standard

Tolérances :

S2 DIN 7715
sur demande EN ISO 1307

Dimensions :

diamètre intérieur :
de 1,0 mm à 25,0 mm

Pression d'essai – pression d'éclatement :

cf. fiche technique

Fabrication spéciale :

qualité, couleur ou armature
différente du modèle standard
à partir de 500 m sur demande

Version 09/2023

Cette fiche n'est pas mise à jour automatiquement.